

Bulto de cirugía mayor

La tela debe ser : Tela o tejido de PolioPropileno impermeable a la Penetración de líquidos y fluidos , color anti-reflejante , no transparente , anties-tética y resistente a la tensión de uso normal.

TOALLA



- El bulto de cirugía mayor contiene 3 toallas absorbentes de $40 \times 40 \pm 5$ cm
- Elaborado con material de algodón y sirve para secar las manos antes de un procedimiento quirúrgico.

BATA



• Contiene 3 botas

• Medidas: Talla grande con pocas ajustables, refuerzo en mangas y pecho.

• Se utiliza extra del uniforme quirúrgico, para que el personal pueda tener contacto directo con el tiempo quirúrgico estéril

• Es de tela de algodón o de mezcla de mayor larga y con pocas elasticas.

• Debe tener especial cuidado en el doblado y preparación para evitar pérdida de tiempo incesante en el uso diario.

• Verificar que este limpia y limpia la bata.

CAMPOS



Contiene 4 campos

- Los primeros campos se colocan después de la subana cepillos y podadora
- Se utiliza para delimitar una barrera alrededor de la herida quirúrgica y suele ser sujetados con pinzas o suturas.
- Los campos sencillos miden 1x1 m y se doblan de manera especial, para que al ser tomados por el cirujano sean colocados directamente en el campo quirúrgico
- Los segundos campos se colocan para cubrir otra área del campo operatorio estéril.

Sabana Cefalica



o Contiene 4 Sabana cefalica

o se coloca en el campo operatorio esteril para cubrir la cabeza

o se coloca directamente arriba o abajo de la incisión

o Es de doble grosor y sus dimensiones son 1.80 x 1.80 m

Sabana Podolica




o contiene una sabana podolica

o se coloca en el campo operatorio esteril para cubrir al paciente con referencia a sus pies.

o se coloca directamente arriba o debajo del area de incision.

o son de doble grosor y sus dimensiones son de 1.80 x 1.80 m

Sabana hendida



o Contiene una sábana hendida

o Es una sábana sencilla que se utiliza en el campo operatorio

o La hendidura queda por encima de la herida quirúrgica y se coloca después de los primeros curtos

o Sus dimensiones son de 2.50 x 1.80 m

o La hendidura está en el centro en sentido paralelo a la altura de la sábana y mide 60 cm.

Campo doble de envoltura



• Contiene un campo de doble envoltura

• Se emplea para usar perfectamente

• Su principal utilidad es para protección y como barrera

• Es la envoltura interna del bulto de ropa

• Sus dimensiones son 2.50 x 1.80 m.

Campo sencillo de envoltura



o Contiene un campo sencillo de envoltura

o sirve para envoltura externa del bulto de ropa para protegerlo de la contaminación

o sus dimensiones son 1.50 X 1.50 m